

Geräteinformationen für Dunstabzugshauben

Miele							
Modellname/-kennzeichen		DA 6066 W					
Bauform							
Abluft/Umluft		● / ●					
Umrüstbar für Umluftbetrieb		●					
Wandbefestigung hinten		●					
Deckenbefestigung		-					
Schrankbefestigung oben/unten/seitlich		- / - / -					
Abmessungen							
Geräteabmessungen	Höhe	cm	54,7				
	Breite	cm	59,8				
	Tiefe	cm	52,3				
Gerätehöhe netto incl. Kamin	Abluft	cm	54,7				
	Umluft	cm	54,7				
Nischenmaße für Einbau	Höhe	cm					
	Breite	cm					
	Tiefe	cm					
Tiefe	cm						
Mindestabstand über Kochstelle (Elektro)	cm		45,0				
Mindestabstand über Kochstelle (Gas)	cm		650				
Ausstattung							
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich ¹⁾		● / ● / -					
Durchmesser des Abluftstutzens		mm	150				
Rückstauklappe am Gerät		● /					
Gebläseeinstellung stufenlos/in Stufen (Anzahl)		- / 3					
Intensivstufe ²⁾		●					
Fördervolumen ³⁾							
Abluft von – bis		m ³ /h	200 - 400	-	-	-	-
Umluft von – bis		m ³ /h	120 - 320	-	-	-	-
Intensivstufe Abluft/Umluft		m ³ /h	650 / 520	/	/	/	/
Nettogewicht ⁴⁾		kg	17,0				
Elektrischer Anschluss							
Spannung		V	230				
Anschlusswert		W	209				
Absicherung		A	10				
Länge der elektrischen Zuleitung		cm	150				
Schutzkontaktstecker/Festanschluss		● / -					
Funkenstört		●					
Netzurückwirkungsfrei		●					
Name und Postanschrift des Anbieters		Miele & Cie. KG, Postfach, 33325 Gütersloh					
Erklärungen:							
<ul style="list-style-type: none"> • Ja, vorhanden <p>¹⁾ Maßgenaue Lage ²⁾ Kurzfristig höhere Abluftleistung, verbunden mit höherer Geräuschentwicklung. ³⁾ Abhängig vom externen Gebläse. ⁴⁾ Beachten Sie, dass der Schrank bzw. die Wand oder Decke für das Gerät tragfähig genug sind (gegebenenfalls mit Vorsatztür).</p>							
Hinweis: Stand der Tabelle 07/05. Weiterentwicklung vorbehalten.							