

# Informační list pro odsávače par pro domácnost

dle nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) č. 65/2014 a nařízení č. 66/2014

Miele			
Identifikační značka modelu	DA 6066 W BLACK WING		
Roční spotřeba energie (AEC) ( $AEC_{U/min}$ )	kWh/rok		70,4
třída energetické účinnosti			B
Index energetické účinnosti (EEI) ( $EEI_{U/min}$ )			68,5
Účinnost proudění tekutin (FDE) ( $FDE_{U/min}$ )			23,2
Třída účinnosti proudění tekutin			B
A (nejvyšší účinnost) až G (nejnižší účinnost)			
Účinnost osvětlení (LE) ( $LE_{U/min}$ )	lx/W		44,4
Třída účinnosti osvětlení			A
A (nejvyšší účinnost) až G (nejnižší účinnost)			
Účinnost filtrace tuků	%		92,4
Třída účinnosti filtrace tuků			B
A (nejvyšší účinnost) až G (nejnižší účinnost)			
Naměřený průtok vzduchu v bodě nejvyšší účinnosti	m <sup>3</sup> /h		357,7
Průtok vzduchu (min. rychlost)	m <sup>3</sup> /h		200
Průtok vzduchu (max. rychlost)	m <sup>3</sup> /h		400
Průtok vzduchu (intenzivní nebo zesílený režim)	m <sup>3</sup> /h		650
Maximální průtok vzduchu (Q) ( $Q_{max}$ )	m <sup>3</sup> /h		650
Naměřený tlak vzduchu v bodě nejvyšší účinnosti	Pa		350
Vzduchem šířené akustické emise ve formě akustického výkonu A (min. rychlost)	dB		40
Vzduchem šířené akustické emise ve formě akustického výkonu A (max. rychlost)	dB		54
Vzduchem šířené akustické emise ve formě akustického výkonu A (intenzivní nebo zesílený režim)	dB		66
Naměřený elektrický příkon v bodě nejvyšší účinnosti	W	150,0	
Případná spotřeba ve vypnutém stavu ( $P_o$ )	W		
Případná spotřeba v pohotovostním režimu ( $P_s$ )	W	0,20	
Jmenovitý příkon osvětlovacího systému	W	9,0	
Průměrné osvětlení varného povrchu osvětlovacím systémem	lx	400	
Koeficient zvýšení času		1,2	