

Datenblatt für Haushaltsdunstabzugshauben

nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014

| Miele | | | |
|---|-------------------------|-------|------|
| Modellname / -kennzeichen | DA 6086 W Black Wing | | |
| Jährlicher Energieverbrauch (AEC) (AEC_{Umin}) | kWh/Jahr | | 70,4 |
| Energieeffizienzklasse | | | B |
| Energieeffizienzindex (EEI) (EEI_{Umin}) | | | 68,5 |
| fluiddynamische Effizienz (FDE) (FDE_{Umin}) | | | 23,2 |
| Klasse für die fluiddynamische Effizienz | | | |
| A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | | | B |
| Beleuchtungseffizienz (LE) (LE_{Umin}) | lx/W | | 44,4 |
| Beleuchtungseffizienzklasse | | | |
| A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | | | A |
| Fettabscheidegrad | % | | 92,4 |
| Klasse für den Fettabscheidegrad | | | |
| A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | | | B |
| Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt | m^3/h | 357,7 | |
| Luftstrom (min. Geschwindigkeit) | m^3/h | 200 | |
| Luftstrom (max. Geschwindigkeit) | m^3/h | 400 | |
| Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe) | m^3/h | 650 | |
| Max. Luftstrom (Q) (Q_{max}) | m^3/h | 650 | |
| gemessener Luftdruck im Bestpunkt | Pa | 350 | |
| A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit) | dB | 40 | |
| A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit) | dB | 54 | |
| A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnelllaufstufe) | dB | 66 | |
| gemessene Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt | W | 150,0 | |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P_o) | W | | |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P_s) | W | 0,20 | |
| Nennleistung Beleuchtungssystem | W | 9,0 | |
| Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche | lx | 400 | |
| Zeitverlängerungsfaktor | | 1,2 | |