

Informatie over inbouw-koffieautomaat

Miele			
Naam en kenmerk van het model		CM 7300	
Constructievorm			
Vrijstaand apparaat		●	
Onderbouwapparaat		-	
Inbouwapparaat		-	
Draairichting van de deur links/rechts		/	
Afmetingen			
Afmetingen apparaat		Hoogte	cm 39,7
		Breedte	cm 31,1
		Diepte	cm 44,5
Nisafmetingen bij inbouw		Hoogte	cm 55,0
		Breedte	cm 51,0
		Diepte	cm 57,5
Diepte apparaat bij open deur		cm	
Uitvoering			
Vaste wateraansluiting / Waterreservoir		- / ●	
Waterreservoir		l	2,2
Nespresso-systeem / Mahlwerk voor bonen		- / ●	
Voorraadhouder		St	-
Bonereservoir		g	500
Nettogewicht		kg	13,0
Elektrische aansluiting			
Spanning		V	220-240
Aansluitwaarde		W	1.450
Zekering		A	10
Ontstoord		●	
Ontstoord		●	
Naam en adres van de aanbieder		Miele & Cie. KG, Postfach, 33325 Gütersloh	
Toelichting			
<ul style="list-style-type: none"> • Ja, aanwezig 			

Let op: Stand van tabel 07/05. Verdere ontwikkelingen voorbehouden.