

Datenblatt für Haushaltsdunstabzugshauben

nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Miele			
Modellname / -kennzeichen		DA 2450	
Jährlicher Energieverbrauch (AEC) (AEC_{Umin})	kWh/Jahr		52,6
Energieeffizienzklasse			A
Energieeffizienzindex (EEI) (EEI_{Umin})			54,7
fluiddynamische Effizienz (FDE) (FDE_{Umin})			29,5
Klasse für die fluiddynamische Effizienz			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)			A
Beleuchtungseffizienz (LE) (LE_{Umin})	lx/W		55,0
Beleuchtungseffizienzklasse			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)			A
Fettabscheidegrad	%		94,5
Klasse für den Fettabscheidegrad			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)			B
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt	m ³ /h		340,1
Luftstrom (min. Geschwindigkeit)	m ³ /h		230
Luftstrom (max. Geschwindigkeit)	m ³ /h		350
Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	m ³ /h		590
Max. Luftstrom (Q) (Q_{max})	m ³ /h		590
gemessener Luftdruck im Bestpunkt	Pa		440
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	dB		47
A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit)	dB		54
A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	dB		66
gemessene Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	W		141,0
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P_o)	W		0,00
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P_s)	W		
Nennleistung Beleuchtungssystem	W		6,0
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche			
	lx		330
Zeitverlängerungsfaktor			0,9