

Datenblatt für Haushaltsdunstabzugshauben
nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Miele			
Modellname / -kennzeichen		DA 1200	
Jährlicher Energieverbrauch (AEC) (AEC_{Umin})	kWh/Jahr	90,4	
Energieeffizienzklasse		C	
Energieeffizienzindex (EEI) (EEI_{Umin})		81,1	
fluiddynamische Effizienz (FDE) (FDE_{Umin})		16,8	
Klasse für die fluiddynamische Effizienz			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		D	
Beleuchtungseffizienz (LE) (LE_{Umin})	lx/W	45,8	
Beleuchtungseffizienzklasse			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		A	
Fettabscheidegrad	%	95,1	
Klasse für den Fettabscheidegrad			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		A	
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt	m ³ /h	326,8	
Luftstrom (min. Geschwindigkeit)	m ³ /h	275	
Luftstrom (max. Geschwindigkeit)	m ³ /h	355	
Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	m ³ /h	545	
Max. Luftstrom (Q) (Q_{max})	m ³ /h	545	
gemessener Luftdruck im Bestpunkt	Pa	313	
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	dB	57	
A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit)	dB	64	
A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	dB	74	
gemessene Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	W	169,0	
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P_o)	W	0,00	
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P_s)	W		
Nennleistung Beleuchtungssystem	W	6,0	
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche	lx	275	
Zeitverlängerungsfaktor		1,4	