

## Geräteinformationen für Einbau-Kaffeefullautomaten

Miele			
Modellname/-kennzeichen		CM 6150 Lotosweiß	
<b>Bauform</b>			
Standgerät		•	
Unterbaugerät		-	
Einbaugerät		-	
Türanschlag links/rechts		/	
<b>Abmessungen</b>			
Geräteabmessungen	Höhe	cm	35,9
	Breite	cm	25,1
	Tiefe	cm	42,7
Nischenmaße für Einbau	Höhe	cm	50,8
	Breite	cm	45,0
	Tiefe	cm	55,5
Gerätetiefe bei geöffneter Tür	cm		
<b>Ausstattung</b>			
Festwasseranschluss/Frischwasserbehälter		- / •	
Frischwasserbehälter	l	1,8	
Nespresso-System/Bohnenmahlwerk		- / •	
Kapselmagazin	Stk	-	
Bohnenbehälter	g	300	
Nettogewicht	kg	9,9	
<b>Elektrischer Anschluss</b>			
Spannung	V	220-240	
Anschlusswert	W	1.450	
Absicherung	A	10	
Funkentstört		•	
Netzurückwirkungsfrei		•	
Name und Postanschrift des Anbieters	Miele & Cie. KG, Postfach, 33325 Gütersloh		
<b>Erklärungen:</b>			
• Ja, vorhanden			
Hinweis: Stand der Tabelle 07/05. Weiterentwicklung vorbehalten.			