

Geräteinformationen für Einbau-Kaffeefullautomaten

Miele			
Modellname/-kennzeichen	CM 6150 Obsidianschwarz		
Bauform			
Standgerät			•
Unterbaugerät			-
Einbaugerät			-
Türanschlag links/rechts			/
Abmessungen			
Geräteabmessungen	Höhe	cm	35,9
	Breite	cm	25,1
	Tiefe	cm	42,7
Nischenmaße für Einbau	Höhe	cm	50,8
	Breite	cm	45,0
	Tiefe	cm	55,5
Gerätetiefe bei geöffneter Tür	cm		
Ausstattung			
Festwasseranschluss/Frischwasserbehälter			- / •
Frischwasserbehälter	l		1,8
Nespresso-System/Bohnenmahlwerk			- / •
Kapselmagazin	Stk		-
Bohnenbehälter	g		300
Nettogewicht	kg		9,9
Elektrischer Anschluss			
Spannung	V		220-240
Anschlusswert	W		1.450
Absicherung	A		10
Funkentstört			•
Netzurückwirkungsfrei			•
Name und Postanschrift des Anbieters	Miele & Cie. KG, Postfach, 33325 Gütersloh		
Erklärungen:			
<ul style="list-style-type: none"> • Ja, vorhanden 			
Hinweis: Stand der Tabelle 07/05. Weiterentwicklung vorbehalten.			