

Geräteinformationen für Einbau-Kaffeefullautomaten

| Miele | | | |
|--|--|------------------------|------|
| Modellname/-kennzeichen | | CM 6150 Graphitgrau | |
| Bauform | | | |
| Standgerät | | • | |
| Unterbaugerät | | - | |
| Einbaugerät | | - | |
| Türanschlag links/rechts | | / | |
| Abmessungen | | | |
| Geräteabmessungen | Höhe | cm | 35,9 |
| | Breite | cm | 25,1 |
| | Tiefe | cm | 42,7 |
| Nischenmaße für Einbau | Höhe | cm | 50,8 |
| | Breite | cm | 45,0 |
| | Tiefe | cm | 55,5 |
| Gerätetiefe bei geöffneter Tür | cm | | |
| Ausstattung | | | |
| Festwasseranschluss/Frischwasserbehälter | | - / • | |
| Frischwasserbehälter | l | 1,8 | |
| Nespresso-System/Bohnenmahlwerk | | - / • | |
| Kapselmagazin | Stk | - | |
| Bohnenbehälter | g | 300 | |
| Nettogewicht | kg | 9,9 | |
| Elektrischer Anschluss | | | |
| Spannung | V | 220-240 | |
| Anschlusswert | W | 1.450 | |
| Absicherung | A | 10 | |
| Funkentstört | | • | |
| Netzurückwirkungsfrei | | • | |
| Name und Postanschrift des Anbieters | Miele & Cie. KG, Postfach, 33325 Gütersloh | | |
| Erklärungen: | | | |
| • Ja, vorhanden | | | |
| Hinweis: Stand der Tabelle 07/05. Weiterentwicklung vorbehalten. | | | |