

# Datenblatt für elektrische Haushalts-Wasch-Trockenautomaten

Nach Richtlinie 96/60/EG Anhang II

Miele			
Modellname/-kennzeichen	WTZH730WPM PWASH2.0&TDOSXLV		
Energieeffizienzklasse <sup>1)</sup>	A (niedriger Verbrauch) bis G (hoher Verbrauch)		
Energieverbrauch <sup>1) 2)</sup>			
Waschen, Schleudern und Trocknen	kWh	5,36	
nur Waschen und Schleudern	kWh	1,10	
Waschwirkungsklasse <sup>1)</sup>	A (besser) bis G (schlechter)		
Verbleibende Restfeuchte	%	44	
Maximale Schleuderdrehzahl	U/min	1.600	
Füllmenge (Baumwolle) <sup>1)</sup>			
Waschen	kg	8,0	
Trocknen	kg	5,0	
Wasserverbrauch <sup>1)</sup>			
Waschen, Schleudern und Trocknen	l	105	
nur Waschen und Schleudern	l	57	
Dauer <sup>1)</sup>			
Waschen, Schleudern und Trocknen	min	400	
Geschätzter Jahresverbrauch eines 4-Personen-Haushalts <sup>3)</sup>			
- Waschen, Schleudern und Trocknen			
Energieverbrauch <sup>1)</sup>	kWh	1.072	
Wasserverbrauch <sup>1)</sup>	l	21.000	
- nur Waschen und Schleudern			
Energieverbrauch <sup>1)</sup>	kWh	220	
Wasserverbrauch <sup>1)</sup>	l	11.400	
Geräusch <sup>4)</sup>			
Waschen	dB(A) re 1 pW	46 dB(a)	
Schleudern	dB(A) re 1 pW	72 dB(a)	
Trocknen	dB(A) re 1 pW	58 dB(a)	
Bauform			
Kennzeichen Toplader/Frontlader		- / ●	
Standgerät mit Arbeitsplatte		●	
Standgerät unterbaufähig		-	
Unterbaugerät (ohne Arbeitsplatte)		-	
Fahrbar		-	
Türanschlag rechts/links/sonstiges		● / - / -	
Abmessungen			
Geräteabmessungen <sup>5)</sup>	Höhe	cm	85,0
	Breite	cm	59,6
	Tiefe <sup>6)</sup>	cm	71,4
Sockelrücksprung vorne/hinten	cm/cm	/	
Höhe für Unterbau	cm		
Höhe bei geöffnetem Deckel (Toplader)	cm		
Tiefe bei geöffneter Tür (Frontlader)	cm	113,2	
Höhe verstellbar	+/-cm	+0,8 / -0,0	
Nettogewicht	kg	103,0	
Elektrischer Anschluss			
Spannung	V	220-240	
Anschlusswert	W	2.100-2.400	
Absicherung	A	10	
Frequenz	Hz	50	
Wasser-Versorgung			
Druckschlauch mit Verschraubung G 3/4"		-	
Kaltwasser/Warmwasser		● /	
Name und Postanschrift des Anbieters	Miele & Cie. KG, Postfach, 33325 Gütersloh		
Erklärungen:			
<p>• Ja, vorhanden</p> <p><sup>1)</sup> Werte ermittelt nach Norm EN 50299 in den Standardprogrammen "Baumwolle, 60 °C" und "Baumwolle schranktrocken".</p> <p><sup>2)</sup> Pro vollständigem Betriebszyklus (Waschen, Schleudern und Trocknen) oder pro Waschprogramm (nur Waschen und Schleudern) auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung für die Programme "Baumwolle, 60°C" und "Baumwolle schranktrocken". Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Gerätes ab.</p> <p><sup>3)</sup> 200 Standardprogrammzyklen in den Standardprogrammen "Baumwolle, 60 °C" und "Baumwolle schranktrocken".</p> <p><sup>4)</sup> Werte ermittelt nach Norm EN 60704.</p> <p><sup>5)</sup> Bei Unterbaugeräten Nischenmaße.</p> <p><sup>6)</sup> Tiefe einschließlich Wandabstand.</p>			
Hinweis: Stand der Tabelle 03/15. Weiterentwicklung vorbehalten.			