

Fiche relative aux hottes domestiques
selon règlement délégué (UE) N° 65/2014 et règlement (UE) N°66/2014

Miele			
Identification du modèle		DA 396-7 CLASSIC	
Consommation énergétique annuelle (AEC) ($AEC_{tr/min}$)	kWh par an		59,1
Classe d'efficacité énergétique			C
Indice d'efficacité énergétique (EEI) ($EEI_{tr/min}$)			75,8
Efficacité de dynamique des fluides (FDE) ($FDE_{tr/min}$)			17,0
Classe d'efficacité de dynamique des fluides			
A (la plus grande efficacité) à G (la plus faible efficacité)			D
Efficacité lumineuse (LE) ($LE_{tr/min}$)	lx/W		60,0
Classe d'efficacité lumineuse			
A (la plus grande efficacité) à G (la plus faible efficacité)			A
Degré de séparation des graisses	%		95,1
Classe pour le degré de séparation des graisses			
A (la plus grande efficacité) à G (la plus faible efficacité)			A
Volume d'air optimal mesuré	m ³ /h	316,5	
Débit d'air (vitesse minimale)	m ³ /h	150	
Débit d'air (vitesse maximale)	m ³ /h	350	
Débit d'air (niveau intensif ou rapide)	m ³ /h	500	
Débit d'air max. (Q) (Q_{max})	m ³ /h	500	
Pression d'air optimale mesurée	Pa	209	
Emissions sonores pondérées A (vitesse minimale)	dB	41	
Emissions sonores pondérées A (vitesse maximale)	dB	55	
Emissions sonores pondérées A (niveau intensif ou rapide)	dB	62	
Puissance d'entrée électrique optimale mesurée	W	108,0	
Puissance en mode OFF (P_o)	W		
Consommation énergétique pondérée en marche (P_s)	W	0,20	
Puissance nominale du système d'éclairage	W	6,0	
Intensité lumineuse moyenne du système d'éclairage sur la surface de cuisson	lx	360	
Facteur de prolongation		1,4	