

**Productkaart voor huishoudelijke afzuigkappen**  
 volgens gedelegeerde verordening (EU) Nr. 65/2014 en verordening (EU) Nr. 66/2014

Miele		
Identificatie van het model	DA 396-7 CLASSIC	
Jaarlijks energieverbruik (AEC) (AEC <sub>omw/min</sub> )	kWh/jaar	59,1
Energie-efficiëntieklasse		C
Energie-efficiëntie-index (EEI) (EEI <sub>omw/min</sub> )		75,8
Hydrodynamische efficiëntie (FDE) (FDE <sub>omw/min</sub> )		17,0
Hydrodynamische-efficiëntieklasse		
A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)		D
Verlichtingsefficiëntie (LE) (LE <sub>omw/min</sub> )	lx/W	60,0
Verlichtingsefficiëntieklasse		
A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)		A
Vetfilteringsefficiëntie	%	95,1
Vetfilteringsefficiëntieklasse		
A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)		A
Gemeten luchtdebiet op het beste-efficiëntiepunt	m <sup>3</sup> /h	316,5
Luchtstroom (minimumsnelheid)	m <sup>3</sup> /h	150
Luchtstroom (maximumsnelheid)	m <sup>3</sup> /h	350
Luchtstroom (intensieve of boostmodus)	m <sup>3</sup> /h	500
Max. luchtstroom (Q) (Q <sub>max</sub> )	m <sup>3</sup> /h	500
Gemeten luchtdruk op het beste-efficiëntiepunt	Pa	209
A-gewogen geluidsemissie (minimumsnelheid)	dB	41
A-gewogen geluidsemissie (maximumsnelheid)	dB	55
A-gewogen geluidsemissie in de intensieve of boostmodus	dB	62
Gemeten elektrisch opgenomen vermogen op het beste-efficiëntiepunt	W	108,0
Elektriciteitsverbruik in de uit-stand (P <sub>o</sub> )	W	
Elektriciteitsverbruik in de stand-by-stand (P <sub>s</sub> )	W	0,20
Nominaal vermogen van het verlichtingssysteem	W	6,0
Gemiddelde verlichting van het verlichtingssysteem op het kookoppervlak	lx	360
Tijdstoenamefactor		1,4