

Fiche relative aux hottes domestiques
selon règlement délégué (UE) N° 65/2014 et règlement (UE) N°66/2014

Miele			
Identification du modèle		DA 2360	
Consommation énergétique annuelle (AEC) ($AEC_{tr/min}$)	kWh par an		49,1
Classe d'efficacité énergétique			A
Indice d'efficacité énergétique (EEI) ($EEI_{tr/min}$)			52,9
Efficacité de dynamique des fluides (FDE) ($FDE_{tr/min}$)			30,3
Classe d'efficacité de dynamique des fluides			A (la plus grande efficacité) à G (la plus faible efficacité)
Efficacité lumineuse (LE) ($LE_{tr/min}$)	lx/W		58,3
Classe d'efficacité lumineuse			A (la plus grande efficacité) à G (la plus faible efficacité)
Degré de séparation des graisses	%		94,2
Classe pour le degré de séparation des graisses			A (la plus grande efficacité) à G (la plus faible efficacité)
Volume d'air optimal mesuré	m^3/h	326,1	
Débit d'air (vitesse minimale)	m^3/h	250	
Débit d'air (vitesse maximale)	m^3/h	360	
Débit d'air (niveau intensif ou rapide)	m^3/h	600	
Débit d'air max. (Q) (Q_{max})	m^3/h	600	
Pression d'air optimale mesurée	Pa	452	
Emissions sonores pondérées A (vitesse minimale)	dB	47	
Emissions sonores pondérées A (vitesse maximale)	dB	52	
Emissions sonores pondérées A (niveau intensif ou rapide)	dB	64	
Puissance d'entrée électrique optimale mesurée	W	135,0	
Puissance en mode OFF (P_o)	W		
Consommation énergétique pondérée en marche (P_s)	W	0,20	
Puissance nominale du système d'éclairage	W	6,0	
Intensité lumineuse moyenne du système d'éclairage sur la surface de cuisson	lx	350	
Facteur de prolongation		0,9	