

**Fiche relative aux hottes domestiques**  
selon règlement délégué (UE) N° 65/2014 et règlement (UE) N°66/2014

Miele			
Identification du modèle		DA 2390	
Consommation énergétique annuelle (AEC) ( $AEC_{tr/min}$ )	kWh par an		55,3
Classe d'efficacité énergétique			A
Indice d'efficacité énergétique (EEI) ( $EEI_{tr/min}$ )			54,1
Efficacité de dynamique des fluides (FDE) ( $FDE_{tr/min}$ )			31,3
Classe d'efficacité de dynamique des fluides			A (la plus grande efficacité) à G (la plus faible efficacité)
Efficacité lumineuse (LE) ( $LE_{tr/min}$ )	lx/W		41,7
Classe d'efficacité lumineuse			A (la plus grande efficacité) à G (la plus faible efficacité)
Degré de séparation des graisses	%		95,1
Classe pour le degré de séparation des graisses			A (la plus grande efficacité) à G (la plus faible efficacité)
Volume d'air optimal mesuré	$m^3/h$		388,7
Débit d'air (vitesse minimale)	$m^3/h$		250
Débit d'air (vitesse maximale)	$m^3/h$		360
Débit d'air (niveau intensif ou rapide)	$m^3/h$		600
Débit d'air max. (Q) ( $Q_{max}$ )	$m^3/h$		600
Pression d'air optimale mesurée	Pa		423
Emissions sonores pondérées A (vitesse minimale)	dB		47
Emissions sonores pondérées A (vitesse maximale)	dB		52
Emissions sonores pondérées A (niveau intensif ou rapide)	dB		64
Puissance d'entrée électrique optimale mesurée	W		146,0
Puissance en mode OFF ( $P_o$ )	W		
Consommation énergétique pondérée en marche ( $P_s$ )	W		0,20
Puissance nominale du système d'éclairage	W		12,0
Intensité lumineuse moyenne du système d'éclairage sur la surface de cuisson	lx		500
Facteur de prolongation			0,9