

Datenblatt für Haushaltskühl- und -gefriergeräte sowie entsprechende Kombinationsgeräte

nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 1060/2010

Miele		K 37283 IDF			
Modellname/-kennzeichen					
Kategorie des Haushaltskühlgerätemodells ⁰	7				
Energieeffizienzklasse	A+++				
A+++ (höchste Effizienz) bis D (niedrigste Effizienz)	A+++				
jährlicher Energieverbrauch (AE _c) ¹	kWh/Jahr	160			
Nutzinhalt, Kühlfach gesamt	l	257			
davon Kaltlagerfach	l	94			
davon Weinlagerfach	l	0			
davon Kellerfach	l	0			
Davon Lagerfach für frische Lebensmittel	l	167			
Nutzinhalt, Gefrierfach	l	27			
Sternekennzeichnung ²	4				
Auslegungstemperatur „sonstige Fächer“ ³	°C	-			
niedrigste Temperatur Weinlagerfach	°C	-			
Frostfrei	-				
Lagerzeit bei Störung	h	13			
Gefriervermögen	kg/24h	2,5			
Klimaklasse ⁴	SN-T				
Luftschallemissionen	re 1 pW	34			
Einbaugerät/integrierbar	● / ●				
<p>● Ja, vorhanden</p> <p>⁰ Haushaltskühlgeräte-Kategorien: 1 = Kühlschrank mit einem oder mehreren Lagerfächern für frische Lebensmittel; 2 = Kühlschrank mit Kellerzone, Kellerfach-Kühlgerät und Weinschrank; 3 = Kühlschrank mit Kaltlagerzone und Kühlschrank mit einem Null-Sterne-Fach; 4 = Kühlschrank mit einem Ein-Sterne-Fach; 5 = Kühlschrank mit einem Zwei-Sterne-Fach; 6 = Kühlschrank mit einem Drei-Sterne-Fach; 7 = Kühl-Gefriergerät; 8 = Gefrierschrank; 9 = Gefriertruhe; 10 = Mehrzweck-Kühlgeräte und sonstige Kühlgeräte</p> <p>¹ Auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Geräts ab.</p> <p>² * = Fach -6°C oder kälter ; *** = Tiefkühl-Lagerfach -18°C oder kälter; **** = Gefrier- und Tiefkühl-Lagerfach -18°C oder kälter und mit einem Mindestgefriervermögen</p> <p>³ "sonstiges Fach" ist ein Fach, das kein Weinlagerfach ist und für die Lagerung bestimmter Lebensmittel bei einer höheren Temperatur als + 14 °C vorgesehen ist.</p> <p>⁴ Klimaklasse SN: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen + 10°C und +32°C bestimmt ; Klimaklasse N: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen + 16°C und +32°C bestimmt; Klimaklasse ST: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen + 16°C und +38°C bestimmt; Klimaklasse T: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen + 16°C und +43°C bestimmt</p>					