

Informační list pro sušičky prádla pro domácnost

dle nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) č. 392/2012

Miele			
Identifikační značka modelu	TCE530 WP ACTIVE PLUS		
Jmenovitá kapacita ¹	kg		8,0
Typ bubnové sušičky pro domácnost	odtahová / kondenzační		- / ●
třída energetické účinnosti			
A+++ (nejvyšší účinnost) až D (nejnižší účinnost)			A+++
Vážená roční spotřeba energie (AE _c) ²	kWh/rok		171
Bubnová sušička	automatická / neautomatická		● / -
Spotřeba energie u standardního programu pro bavlnu			
Spotřeba energie s celou náplní	kWh		1,41
Spotřeba energie s poloviční náplní	kWh		0,78
Vážený příkon ve vypnutém stavu (P _o)	W		0,40
Vážený příkon v režimu ponechání v zapnutém stavu (P)	W		0,40
Trvání režimu ponechání v zapnutém stavu (T) ³	min		15
Standardní program, na který se vztahují informace uvedené na štítku a v informačním listu ⁴			Bavlna se šipkou
Doba trvání standardního programu pro bavlnu			
Vážená doba trvání	min		136
Doba trvání s celou náplní	min		177
Doba trvání s poloviční náplní	min		106
Třída účinnosti kondenzace ⁵			
A (nejvyšší účinnost) až G (nejnižší účinnost)			A
Vážená účinnost kondenzace u „standardního programu pro bavlnu s celou a poloviční náplní“	%		94
Průměrná účinnost kondenzace u „standardního programu pro bavlnu s celou náplní“	%		93
Průměrná účinnost kondenzace u „standardního programu pro bavlnu s poloviční náplní“	%		94
Hladina akustického výkonu (L _{WA}) ⁶	dB(A) re 1 pW		66
Vestavný spotřebič			-

● Ano, k dispozici

¹ U standardního programu pro bavlnu s celou náplní v kg bavlněného prádla.

² Na základě 160 standardních sušicích cyklů ve standardním programu pro bavlnu s celou a poloviční náplní a spotřeba v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie na cyklus bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.

³ V případě, že je bubnová sušička pro domácnost vybavena systémem řízení spotřeby energie.

⁴ Tento program je vhodný pro sušení normálně mokrého bavlněného prádla a jedná se o neúčinnější program pro bavlnu z hlediska spotřeby energie.

⁵ V případě, že se jedná o kondenzační bubnovou sušičku pro domácnost.

⁶ Pro standardní program pro bavlnu s celou náplní.