

# Informační list pro odsávače par pro domácnost

dle nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) č. 65/2014 a nařízení č. 66/2014

Miele			
Identifikační značka modelu		DA 4228 W PURISTIC PLUS	
Roční spotřeba energie (AEC) ( $AEC_{U/min}$ )	kWh/rok	28,8	
třída energetické účinnosti		A++	
Index energetické účinnosti (EEI) ( $EEI_{U/min}$ )		36,6	
Účinnost proudění tekutin (FDE) ( $FDE_{U/min}$ )		39,6	
Třída účinnosti proudění tekutin		A	
A (nejvyšší účinnost) až G (nejnižší účinnost)			
Účinnost osvětlení (LE) ( $LE_{U/min}$ )	lx/W	63,3	
Třída účinnosti osvětlení		A	
A (nejvyšší účinnost) až G (nejnižší účinnost)			
Účinnost filtrace tuků	%	95,1	
Třída účinnosti filtrace tuků		A	
A (nejvyšší účinnost) až G (nejnižší účinnost)			
Naměřený průtok vzduchu v bodě nejvyšší účinnosti	m <sup>3</sup> /h	425,3	
Průtok vzduchu (min. rychlost)	m <sup>3</sup> /h	190	
Průtok vzduchu (max. rychlost)	m <sup>3</sup> /h	390	
Průtok vzduchu (intenzivní nebo zesílený režim)	m <sup>3</sup> /h	630	
Maximální průtok vzduchu (Q) ( $Q_{max}$ )	m <sup>3</sup> /h	630	
Naměřený tlak vzduchu v bodě nejvyšší účinnosti	Pa	356	
Vzduchem šířené akustické emise ve formě akustického výkonu A (min. rychlost)	dB	36	
Vzduchem šířené akustické emise ve formě akustického výkonu A (max. rychlost)	dB	52	
Vzduchem šířené akustické emise ve formě akustického výkonu A (intenzivní nebo zesílený režim)	dB	64	
Naměřený elektrický příkon v bodě nejvyšší účinnosti	W	106,0	
Případná spotřeba ve vypnutém stavu ( $P_o$ )	W		
Případná spotřeba v pohotovostním režimu ( $P_s$ )	W	0,35	
Jmenovitý příkon osvětlovacího systému	W	9,0	
Průměrné osvětlení varného povrchu osvětlovacím systémem	lx	570	
Koeficient zvýšení času		0,6	