

# Datenblatt für Haushaltsdunstabzugshauben

nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Miele			
Modellname / -kennzeichen	DA 6698 W Purist. Ed.6000		
Jährlicher Energieverbrauch (AEC) ( $AEC_{Umin}$ )	kWh/Jahr		24,6
Energieeffizienzklasse			A++
Energieeffizienzindex (EEI) ( $EEI_{Umin}$ )			34,8
fluiddynamische Effizienz (FDE) ( $FDE_{Umin}$ )			40,6
Klasse für die fluiddynamische Effizienz			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)			A
Beleuchtungseffizienz (LE) ( $LE_{Umin}$ )	lx/W		74,4
Beleuchtungseffizienzklasse			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)			A
Fettabscheidegrad	%		95,1
Klasse für den Fettabscheidegrad			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)			A
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt	$m^3/h$	365,1	
Luftstrom (min. Geschwindigkeit)	$m^3/h$	200	
Luftstrom (max. Geschwindigkeit)	$m^3/h$	400	
Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	$m^3/h$	640	
Max. Luftstrom (Q) ( $Q_{max}$ )	$m^3/h$	640	
gemessener Luftdruck im Bestpunkt	Pa	369	
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	dB	36	
A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit)	dB	52	
A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	dB	63	
gemessene Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	W	92,0	
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand ( $P_o$ )	W		
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand ( $P_s$ )	W	0,35	
Nennleistung Beleuchtungssystem	W	9,0	
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche	lx	670	
Zeitverlängerungsfaktor		0,5	