

Datenblatt für Haushaltsdunstabzugshauben
nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Miele			
Modellname / -kennzeichen	DA 6698 W PURIST. ED.6000		
Jährlicher Energieverbrauch (AEC) (AEC_{Umin})	kWh/Jahr		24,6
Energieeffizienzklasse			A++
Energieeffizienzindex (EEI) (EEI_{Umin})			34,8
fluiddynamische Effizienz (FDE) (FDE_{Umin})			40,6
Klasse für die fluiddynamische Effizienz			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)			A
Beleuchtungseffizienz (LE) (LE_{Umin})	lx/W		74,4
Beleuchtungseffizienzklasse			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)			A
Fettabscheidegrad	%		95,1
Klasse für den Fettabscheidegrad			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)			A
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt	m^3/h		365,1
Luftstrom (min. Geschwindigkeit)	m^3/h		200
Luftstrom (max. Geschwindigkeit)	m^3/h		400
Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	m^3/h		640
Max. Luftstrom (Q) (Q_{max})	m^3/h		640
gemessener Luftdruck im Bestpunkt	Pa		369
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	dB		36
A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit)	dB		52
A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	dB		63
gemessene Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	W		92,0
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P_o)	W		
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P_s)	W		0,35
Nennleistung Beleuchtungssystem	W		9,0
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche	lx		670
Zeitverlängerungsfaktor			0,5