

Datenblatt für Haushaltsdunstabzugshauben

nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Miele			
Modellname / -kennzeichen	DA 6698 W Purist. Ed.6000		
Jährlicher Energieverbrauch (AEC) (AEC_{Umin})	kWh/Jahr	24,6	
Energieeffizienzklasse		A++	
Energieeffizienzindex (EEI) (EEI_{Umin})		34,8	
fluiddynamische Effizienz (FDE) (FDE_{Umin})		40,6	
Klasse für die fluiddynamische Effizienz			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		A	
Beleuchtungseffizienz (LE) (LE_{Umin})	lx/W	74,4	
Beleuchtungseffizienzklasse			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		A	
Fettabscheidegrad	%	95,1	
Klasse für den Fettabscheidegrad			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		A	
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt	m^3/h	365,1	
Luftstrom (min. Geschwindigkeit)	m^3/h	200	
Luftstrom (max. Geschwindigkeit)	m^3/h	400	
Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	m^3/h	640	
Max. Luftstrom (Q) (Q_{max})	m^3/h	640	
gemessener Luftdruck im Bestpunkt	Pa	369	
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	dB	36	
A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit)	dB	52	
A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	dB	63	
gemessene Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	W	92,0	
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P_o)	W		
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P_s)	W	0,35	
Nennleistung Beleuchtungssystem	W	9,0	
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche	lx	670	
Zeitverlängerungsfaktor		0,5	