

Datenblatt für Haushaltsdunstabzugshauben

nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014

| Miele | | | |
|---|-----------------|--|-------|
| Modellname / -kennzeichen | DA 6798 W Shape | | |
| Jährlicher Energieverbrauch (AEC) ($AEC_{U/min}$) | kWh/Jahr | | 27,8 |
| Energieeffizienzklasse | | | A+ |
| Energieeffizienzindex (EEI) ($EEI_{U/min}$) | | | 37,8 |
| fluiddynamische Effizienz (FDE) ($FDE_{U/min}$) | | | 38,9 |
| Klasse für die fluiddynamische Effizienz | | | |
| A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | | | A |
| Beleuchtungseffizienz (LE) ($LE_{U/min}$) | lx/W | | 35,6 |
| Beleuchtungseffizienzklasse | | | |
| A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | | | A |
| Fettabscheidegrad | % | | 67,1 |
| Klasse für den Fettabscheidegrad | | | |
| A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | | | D |
| Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt | m^3/h | | 370,2 |
| Luftstrom (min. Geschwindigkeit) | m^3/h | | 180 |
| Luftstrom (max. Geschwindigkeit) | m^3/h | | 380 |
| Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe) | m^3/h | | 610 |
| Max. Luftstrom (Q) (Q_{max}) | m^3/h | | 610 |
| gemessener Luftdruck im Bestpunkt | Pa | | 367 |
| A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit) | dB | | 36 |
| A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit) | dB | | 52 |
| A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnelllaufstufe) | dB | | 63 |
| gemessene Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt | W | | 97,0 |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P_o) | W | | |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P_s) | W | | 0,35 |
| Nennleistung Beleuchtungssystem | W | | 9,0 |
| Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche | | | |
| | lx | | 320 |
| Zeitverlängerungsfaktor | | | 0,6 |