

Datenblatt für Haushaltsdunstabzugshauben

nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Miele			
Modellname / -kennzeichen	DA 6698 D PURIST. ED.6000		
Jährlicher Energieverbrauch (AEC) (AEC_{Umin})	kWh/Jahr		32,1
Energieeffizienzklasse			A++
Energieeffizienzindex (EEI) (EEI_{Umin})			36,8
fluiddynamische Effizienz (FDE) (FDE_{Umin})			40,6
Klasse für die fluiddynamische Effizienz			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)			A
Beleuchtungseffizienz (LE) (LE_{Umin})	lx/W		68,3
Beleuchtungseffizienzklasse			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)			A
Fettabscheidegrad	%		95,1
Klasse für den Fettabscheidegrad			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)			A
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt	m^3/h		474,0
Luftstrom (min. Geschwindigkeit)	m^3/h		200
Luftstrom (max. Geschwindigkeit)	m^3/h		450
Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	m^3/h		730
Max. Luftstrom (Q) (Q_{max})	m^3/h		730
gemessener Luftdruck im Bestpunkt	Pa		367
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	dB		35
A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit)	dB		53
A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	dB		65
gemessene Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	W		119,0
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P_o)	W		
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P_s)	W		0,35
Nennleistung Beleuchtungssystem	W		12,0
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche	lx		820
Zeitverlängerungsfaktor			0,5