

Datenblatt für Haushaltsdunstabzugshauben
nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014

| Miele | | | |
|---|----------|---------|--|
| Modellname / -kennzeichen | | DA 3598 | |
| Jährlicher Energieverbrauch (AEC) ($AEC_{U/min}$) | kWh/Jahr | 25,6 | |
| Energieeffizienzklasse | | A++ | |
| Energieeffizienzindex (EEI) ($EEI_{U/min}$) | | 36,7 | |
| fluiddynamische Effizienz (FDE) ($FDE_{U/min}$) | | 39,4 | |
| Klasse für die fluiddynamische Effizienz | | | |
| A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | | A | |
| Beleuchtungseffizienz (LE) ($LE_{U/min}$) | lx/W | 55,6 | |
| Beleuchtungseffizienzklasse | | | |
| A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | | A | |
| Fettabscheidegrad | % | 82,8 | |
| Klasse für den Fettabscheidegrad | | | |
| A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | | C | |
| Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt | m^3/h | 358,1 | |
| Luftstrom (min. Geschwindigkeit) | m^3/h | 190 | |
| Luftstrom (max. Geschwindigkeit) | m^3/h | 400 | |
| Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe) | m^3/h | 635 | |
| Max. Luftstrom (Q) (Q_{max}) | m^3/h | 635 | |
| gemessener Luftdruck im Bestpunkt | Pa | 357 | |
| A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit) | dB | 36 | |
| A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit) | dB | 51 | |
| A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnelllaufstufe) | dB | 63 | |
| gemessene Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt | W | 90,0 | |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P_o) | W | | |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P_s) | W | 0,35 | |
| Nennleistung Beleuchtungssystem | W | 9,0 | |
| Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche | | | |
| | lx | 500 | |
| Zeitverlängerungsfaktor | | 0,6 | |