

Datenblatt für Haushaltsdunstabzugshauben

nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Miele			
Modellname / -kennzeichen		DA 3698	
Jährlicher Energieverbrauch (AEC) (AEC_{Umin})	kWh/Jahr	25,6	
Energieeffizienzklasse		A++	
Energieeffizienzindex (EEI) (EEI_{Umin})		36,7	
fluiddynamische Effizienz (FDE) (FDE_{Umin})		39,4	
Klasse für die fluiddynamische Effizienz			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		A	
Beleuchtungseffizienz (LE) (LE_{Umin})	lx/W	55,6	
Beleuchtungseffizienzklasse			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		A	
Fettabscheidegrad	%	82,8	
Klasse für den Fettabscheidegrad			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		C	
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt	m ³ /h	358,1	
Luftstrom (min. Geschwindigkeit)	m ³ /h	190	
Luftstrom (max. Geschwindigkeit)	m ³ /h	400	
Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	m ³ /h	635	
Max. Luftstrom (Q) (Q_{max})	m ³ /h	635	
gemessener Luftdruck im Bestpunkt	Pa	357	
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	dB	36	
A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit)	dB	51	
A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	dB	63	
gemessene Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	W	90,0	
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P_o)	W		
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P_s)	W	0,35	
Nennleistung Beleuchtungssystem	W	9,0	
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche			
	lx	500	
Zeitverlängerungsfaktor		0,6	