

Datenblatt für Haushaltsdunstabzugshauben

nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Miele			
Modellname / -kennzeichen	DA 2628		
Jährlicher Energieverbrauch (AEC) ($AEC_{U/min}$)	kWh/Jahr	26,8	
Energieeffizienzklasse		A+	
Energieeffizienzindex (EEI) ($EEI_{U/min}$)		37,7	
fluiddynamische Effizienz (FDE) ($FDE_{U/min}$)		40,9	
Klasse für die fluiddynamische Effizienz			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		A	
Beleuchtungseffizienz (LE) ($LE_{U/min}$)	lx/W	51,9	
Beleuchtungseffizienzklasse			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		A	
Fettabscheidegrad	%	95,2	
Klasse für den Fettabscheidegrad			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		A	
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt	m ³ /h	340,4	
Luftstrom (min. Geschwindigkeit)	m ³ /h	200	
Luftstrom (max. Geschwindigkeit)	m ³ /h	400	
Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	m ³ /h	640	
Max. Luftstrom (Q) (Q_{max})	m ³ /h	640	
gemessener Luftdruck im Bestpunkt	Pa	380	
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	dB	36	
A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit)	dB	51	
A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	dB	62	
gemessene Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	W	88,0	
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P_o)	W		
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P_s)	W	0,35	
Nennleistung Beleuchtungssystem	W	13,5	
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche			
	lx	700	
Zeitverlängerungsfaktor		0,5	