

**Datenblatt für Haushaltsdunstabzugshauben**  
nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Miele			
Modellname / -kennzeichen	DA 2628 EXT		
Jährlicher Energieverbrauch (AEC) (AEC <sub>U/min</sub> )	kWh/Jahr	9,9	
Energieeffizienzklasse		A+	
Energieeffizienzindex (EEI) (EEI <sub>U/min</sub> )		43,4	
fluiddynamische Effizienz (FDE) (FDE <sub>U/min</sub> )			
Klasse für die fluiddynamische Effizienz			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		-	
Beleuchtungseffizienz (LE) (LE <sub>U/min</sub> )	lx/W	51,9	
Beleuchtungseffizienzklasse			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		A	
Fettabscheidegrad	%		
Klasse für den Fettabscheidegrad			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		-	
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt	m <sup>3</sup> /h		
Luftstrom (min. Geschwindigkeit)	m <sup>3</sup> /h		
Luftstrom (max. Geschwindigkeit)	m <sup>3</sup> /h		
Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	m <sup>3</sup> /h		
Max. Luftstrom (Q) (Q <sub>max</sub> )	m <sup>3</sup> /h		
gemessener Luftdruck im Bestpunkt	Pa		
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	dB		
A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit)	dB	0	
A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	dB		
gemessene Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	W		
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P <sub>o</sub> )	W		
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P <sub>s</sub> )	W	0,35	
Nennleistung Beleuchtungssystem	W	13,5	
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche	lx	700	
Zeitverlängerungsfaktor			