

# Datenblatt für Haushaltsdunstabzugshauben

nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Miele			
Modellname / -kennzeichen	DA 2698		
Jährlicher Energieverbrauch (AEC) ( $AEC_{Umin}$ )	kWh/Jahr		28,6
Energieeffizienzklasse			A+
Energieeffizienzindex (EEI) ( $EEI_{Umin}$ )			37,7
fluiddynamische Effizienz (FDE) ( $FDE_{Umin}$ )			40,1
Klasse für die fluiddynamische Effizienz			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)			A
Beleuchtungseffizienz (LE) ( $LE_{Umin}$ )	lx/W		54,2
Beleuchtungseffizienzklasse			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)			A
Fettabscheidegrad	%		95,3
Klasse für den Fettabscheidegrad			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)			A
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt	m <sup>3</sup> /h		386,2
Luftstrom (min. Geschwindigkeit)	m <sup>3</sup> /h		200
Luftstrom (max. Geschwindigkeit)	m <sup>3</sup> /h		400
Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	m <sup>3</sup> /h		640
Max. Luftstrom (Q) ( $Q_{max}$ )	m <sup>3</sup> /h		640
gemessener Luftdruck im Bestpunkt	Pa		367
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	dB		36
A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit)	dB		51
A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	dB		62
gemessene Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	W		98,0
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand ( $P_o$ )	W		
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand ( $P_s$ )	W		0,35
Nennleistung Beleuchtungssystem	W		12,0
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche			
	lx		650
Zeitverlängerungsfaktor			0,6