

Datenblatt für Haushaltsdunstabzugshauben
nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Miele			
Modellname / -kennzeichen	DA 2808		
Jährlicher Energieverbrauch (AEC) (AEC_{Umin})	kWh/Jahr	27,6	
Energieeffizienzklasse		A+	
Energieeffizienzindex (EEI) (EEI_{Umin})		37,5	
fluiddynamische Effizienz (FDE) (FDE_{Umin})		40,3	
Klasse für die fluiddynamische Effizienz			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		A	
Beleuchtungseffizienz (LE) (LE_{Umin})	lx/W	29,2	
Beleuchtungseffizienzklasse			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		A	
Fettabscheidegrad	%	92,8	
Klasse für den Fettabscheidegrad			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		B	
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt	m ³ /h	362,8	
Luftstrom (min. Geschwindigkeit)	m ³ /h	200	
Luftstrom (max. Geschwindigkeit)	m ³ /h	450	
Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	m ³ /h	725	
Max. Luftstrom (Q) (Q_{max})	m ³ /h	725	
gemessener Luftdruck im Bestpunkt	Pa	376	
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	dB	35	
A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit)	dB	53	
A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	dB	65	
gemessene Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	W	94,0	
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P_o)	W		
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P_s)	W	0,35	
Nennleistung Beleuchtungssystem	W	12,0	
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche	lx	350	
Zeitverlängerungsfaktor		0,5	