

Geräteinformationen für Kaffeevollautomaten

Miele			
Modellname/-kennzeichen	CM 5300 Obsidianschwarz		
Bauform			
Standgerät			●
Unterbaugerät			-
Einbaugerät			-
Türanschlag links/rechts			- / -
Abmessungen			
Geräteabmessungen	Höhe	cm	36,0
	Breite	cm	24,1
	Tiefe	cm	46,0
Nischenmaße für Einbau	Höhe	cm	50,8
	Breite	cm	45,0
	Tiefe	cm	57,5
Gerätetiefe bei geöffneter Tür	cm		
Ausstattung			
Festwasseranschluss/Frischwasserbehälter			- / ●
Frischwasserbehälter	l		1,3
Nettogewicht	kg		9,5
Elektrischer Anschluss			
Spannung	V		220-240
Anschlusswert	W		1.450
Absicherung	A		10
Funkentstört			●
Netzurückwirkungsfrei			●
Name und Postanschrift des Anbieters	Miele & Cie. KG, Postfach, 33325 Gütersloh		
Erklärungen:			
<ul style="list-style-type: none"> • Ja, vorhanden 			
Hinweis: Stand der Tabelle 07/05. Weiterentwicklung vorbehalten.			