

Geräteinformationen für Einbau-Kaffeefullautomaten

Miele			
Modellname/-kennzeichen		CM 5400 Obsidianschwarz	
Bauform			
Standgerät		•	
Unterbaugerät		-	
Einbaugerät		-	
Türanschlag links/rechts		/	
Abmessungen			
Geräteabmessungen	Höhe	cm	36,0
	Breite	cm	24,1
	Tiefe	cm	46,0
Nischenmaße für Einbau	Höhe	cm	50,8
	Breite	cm	45,0
	Tiefe	cm	57,5
Gerätetiefe bei geöffneter Tür	cm		
Ausstattung			
Festwasseranschluss/Frischwasserbehälter		- / •	
Frischwasserbehälter	l	1,3	
Nespresso-System/Bohnenmahlwerk		- / •	
Kapselmagazin	Stk	-	
Bohnenbehälter	g	200	
Nettogewicht	kg	9,5	
Elektrischer Anschluss			
Spannung	V	220-240	
Anschlusswert	W	1.450	
Absicherung	A	10	
Funkentstört		•	
Netzurückwirkungsfrei		•	
Name und Postanschrift des Anbieters	Miele & Cie. KG, Postfach, 33325 Gütersloh		
Erklärungen:			
• Ja, vorhanden			
Hinweis: Stand der Tabelle 07/05. Weiterentwicklung vorbehalten.			