

Geräteinformationen für Einbau-Kaffeevollautomaten

Miele					
Modellname/-kennzeichen			CM 5500		
			Graphitgrau PF		
Bauform					
Standgerät			•		
Unterbaugerät			-		
Einbaugerät			-		
Türanschlag links/rechts			/		
Abmessungen					
Geräteabmessungen	Höhe	cm	36,0		
	Breite	cm	24,1		
	Tiefe	cm	46,0		
Nischenmaße für Einbau	Höhe	cm	50,8		
	Breite	cm	45,0		
	Tiefe	cm	57,5		
Gerätetiefe bei geöffneter Tür			cm		
Ausstattung					
Festwasseranschluss/Frischwasserbehälter			- / •		
Frischwasserbehälter		l	1,3		
Nespresso-System/Bohnenmahlwerk			- / •		
Kapselmagazin		Stk	-		
Bohnenbehälter		g	200		
Nettogewicht		kg	9,5		
Elektrischer Anschluss					
Spannung		V	220-240		
Anschlusswert		W	1.450		
Absicherung		A	10		
Funkentstört			•		
Netzurückwirkungsfrei			•		
Name und Postanschrift des Anbieters	Miele & Cie. KG, Postfach, 33325 Gütersloh				
Erklärungen:					
<ul style="list-style-type: none"> • Ja, vorhanden 					
Hinweis: Stand der Tabelle 07/05. Weiterentwicklung vorbehalten.					