

Datenblatt für Haushaltsdunstabzugshauben

nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014

| Miele | | | |
|---|----------|-------------|----------------|
| Modellname / -kennzeichen | | DA 4248 V D | PURISTIC VARIA |
| Jährlicher Energieverbrauch (AEC) (AEC_{Umin}) | kWh/Jahr | 30,8 | |
| Energieeffizienzklasse | | A+ | |
| Energieeffizienzindex (EEI) (EEI_{Umin}) | | 43,8 | |
| fluiddynamische Effizienz (FDE) (FDE_{Umin}) | | 36,5 | |
| Klasse für die fluiddynamische Effizienz | | | |
| A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | | A | |
| Beleuchtungseffizienz (LE) (LE_{Umin}) | lx/W | 50,0 | |
| Beleuchtungseffizienzklasse | | | |
| A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | | A | |
| Fettabscheidegrad | % | 95,1 | |
| Klasse für den Fettabscheidegrad | | | |
| A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | | A | |
| Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt | m^3/h | 298,9 | |
| Luftstrom (min. Geschwindigkeit) | m^3/h | 180 | |
| Luftstrom (max. Geschwindigkeit) | m^3/h | 420 | |
| Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe) | m^3/h | 675 | |
| Max. Luftstrom (Q) (Q_{max}) | m^3/h | 675 | |
| gemessener Luftdruck im Bestpunkt | Pa | 387 | |
| A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit) | dB | 39 | |
| A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit) | dB | 58 | |
| A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnelllaufstufe) | dB | 70 | |
| gemessene Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt | W | 88,0 | |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P_o) | W | | |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P_s) | W | 0,35 | |
| Nennleistung Beleuchtungssystem | W | 12,0 | |
| Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche | lx | 600 | |
| Zeitverlängerungsfaktor | | 0,7 | |