

# Productkaart voor huishoudelijke wasmachines

volgens gedelegeerde verordening (EU) Nr. 1061/2010

Miele		WWI660 TDos XL&WiFiConn@ct	
Identificatie van het model			
Nominale capaciteit <sup>1</sup>	kg		9,0
Energie-efficiëntieklasse A+++ (meest efficiënt) tot D (minst efficiënt)			A+++
Jaarlijks energieverbruik (AE <sub>c</sub> ) <sup>2</sup>	kWh/jaar		196
Energieverbruik standaard katoenprogramma 60°C (volledige lading)	kWh		1,00
Energieverbruik standaard katoenprogramma 60°C (gedeeltelijke lading)	kWh		0,95
Energieverbruik standaard katoenprogramma 40°C (gedeeltelijke lading)	kWh		0,60
Gewogen energieverbruik in uitstand (P <sub>o</sub> )	W		0,40
Gewogen energieverbruik in sluimerstand (P <sub>i</sub> )	W		0,40
Gewogen jaarlijks waterverbruik (AW <sub>c</sub> ) <sup>3</sup>	liter/jaar		11.000
Centrifuge-efficiëntieklasse A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)			
Maximale centrifugesnelheid <sup>4</sup>	1/min		
Resterend vochtgehalte <sup>4</sup>	%		
Standaardprogramma waarop de informatie op het etiket en de productkaart betrekking heeft <sup>5</sup>			
Programmatijd standaardprogramma			
"Katoen 60°C" (volledige lading)	min		179
"Katoen 60°C" (gedeeltelijke lading)	min		179
"Katoen 40°C" (gedeeltelijke lading)	min		179
Duur van de sluimerstand (T <sub>i</sub> ) <sup>6</sup>	min		15
Geluidsemisatie via de lucht			
Wassen <sup>7</sup>	re 1 pW		
Centrifugeren <sup>7</sup>	re 1 pW		
Inbouwapparaat			-
Bij dit product komen geen zilverionen vrij tijdens de wascyclus.			
<p>● Ja, aanwezig</p> <p><sup>1</sup> in kg katoen voor het standaard katoenprogramma op 60 °C of het katoenprogramma op 40 °C (beide bij volledige lading), indien deze waarde lager is</p> <p><sup>2</sup> Gebaseerd op 220 standaard wascycli voor de katoenprogramma's op 60 °C en 40 °C bij volledige en gedeeltelijke lading, en het verbruik in de energiebesparende standen. Het werkelijke verbruik wordt bepaald door de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt.</p> <p><sup>3</sup> Gebaseerd op 220 standaard wascycli voor de katoenprogramma's op 60 °C en 40 °C bij volledige en gedeeltelijke lading. Het werkelijke waterverbruik wordt bepaald door de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt.</p> <p><sup>4</sup> Voor het standaard katoenprogramma op 60 °C bij volledige lading of het standaard katoenprogramma op 40 °C bij gedeeltelijke lading, indien deze waarde lager is, en het resterend vochtgehalte voor het standaard katoenprogramma op 60 °C bij volledige lading of het standaard katoenprogramma op 40 °C bij gedeeltelijke lading, indien deze waarde hoger is.</p> <p><sup>5</sup> Deze programma's zijn geschikt voor het wassen van normaal bevuild katoenen wasgoed en het meest efficiënt wat het gecombineerd energie- en waterverbruik betreft.</p> <p><sup>6</sup> indien de huishoudelijke wasmachine is uitgerust met een stroombeheerfunctie</p> <p><sup>7</sup> bij het standaard katoenprogramma op 60 °C bij volledige lading</p>			