

Fiche relative aux hottes domestiques
selon règlement délégué (UE) N° 65/2014 et règlement (UE) N°66/2014

Miele		DA 2558	
Identification du modèle		DA 2558	
Consommation énergétique annuelle (AEC) ($AEC_{tr/min}$)	kWh par an		51,7
Classe d'efficacité énergétique			A
Indice d'efficacité énergétique (EEI) ($EEI_{tr/min}$)			54,7
Efficacité de dynamique des fluides (FDE) ($FDE_{tr/min}$)			29,5
Classe d'efficacité de dynamique des fluides			A (la plus grande efficacité) à G (la plus faible efficacité)
Efficacité lumineuse (LE) ($LE_{tr/min}$)	lx/W		55,0
Classe d'efficacité lumineuse			A (la plus grande efficacité) à G (la plus faible efficacité)
Degré de séparation des graisses	%		90,1
Classe pour le degré de séparation des graisses			A (la plus grande efficacité) à G (la plus faible efficacité)
Volume d'air optimal mesuré	m ³ /h		335,7
Débit d'air (vitesse minimale)	m ³ /h		250
Débit d'air (vitesse maximale)	m ³ /h		360
Débit d'air (niveau intensif ou rapide)	m ³ /h		600
Débit d'air max. (Q) (Q_{max})	m ³ /h		600
Pression d'air optimale mesurée	Pa		436
Emissions sonores pondérées A (vitesse minimale)	dB		47
Emissions sonores pondérées A (vitesse maximale)	dB		56
Emissions sonores pondérées A (niveau intensif ou rapide)	dB		67
Puissance d'entrée électrique optimale mesurée	W		138,0
Puissance en mode OFF (P_o)	W		
Consommation énergétique pondérée en marche (P_s)	W		0,35
Puissance nominale du système d'éclairage	W		6,0
Intensité lumineuse moyenne du système d'éclairage sur la surface de cuisson	lx		330
Facteur de prolongation			0,9