

Productkaart voor huishoudelijke afzuigkappen
 volgens gedelegeerde verordening (EU) Nr. 65/2014 en verordening (EU) Nr. 66/2014

Miele			
Identificatie van het model		DA 2808	
Jaarlijks energieverbruik (AEC) (AEC _{omw/min})	kWh/jaar		27,6
Energie-efficiëntieklasse			A+
Energie-efficiëntie-index (EEI) (EEI _{omw/min})			37,5
Hydrodynamische efficiëntie (FDE) (FDE _{omw/min})			40,3
Hydrodynamische-efficiëntieklasse			
A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)			A
Verlichtingsefficiëntie (LE) (LE _{omw/min})	lx/W		60,0
Verlichtingsefficiëntieklasse			
A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)			A
Vetfilteringsefficiëntie	%		92,8
Vetfilteringsefficiëntieklasse			
A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)			B
Gemeten luchtdebiet op het beste-efficiëntiepunt	m ³ /h	362,8	
Luchtstroom (minimumsnelheid)	m ³ /h	200	
Luchtstroom (maximumsnelheid)	m ³ /h	450	
Luchtstroom (intensieve of boostmodus)	m ³ /h	725	
Max. luchtstroom (Q) (Q _{max})	m ³ /h	725	
Gemeten luchtdruk op het beste-efficiëntiepunt	Pa	376	
A-gewogen geluidsemissie (minimumsnelheid)	dB	35	
A-gewogen geluidsemissie (maximumsnelheid)	dB	53	
A-gewogen geluidsemissie in de intensieve of boostmodus	dB	65	
Gemeten elektrisch opgenomen vermogen op het beste-efficiëntiepunt	W	94,0	
Elektriciteitsverbruik in de uit-stand (P _o)	W		
Elektriciteitsverbruik in de stand-by-stand (P _s)	W	0,35	
Nominaal vermogen van het verlichtingssysteem	W	12,0	
Gemiddelde verlichting van het verlichtingssysteem op het kookoppervlak	lx	720	
Tijdstoenamefactor		0,5	