

Productkaart voor huishoudelijke afzuigkappen
 volgens gedelegeerde verordening (EU) Nr. 65/2014 en verordening (EU) Nr. 66/2014

Miele			
Identificatie van het model		DA 3568	
Jaarlijks energieverbruik (AEC) (AEC _{omw/min})	kWh/jaar		24,5
Energie-efficiëntieklasse			A++
Energie-efficiëntie-index (EEI) (EEI _{omw/min})			35,2
Hydrodynamische efficiëntie (FDE) (FDE _{omw/min})			39,1
Hydrodynamische-efficiëntieklasse			
A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)			A
Verlichtingsefficiëntie (LE) (LE _{omw/min})	lx/W		70,0
Verlichtingsefficiëntieklasse			
A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)			A
Vetfilteringsefficiëntie	%		82,8
Vetfilteringsefficiëntieklasse			
A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)			C
Gemeten luchtdebiet op het beste-efficiëntiepunt	m ³ /h		367,5
Luchtstroom (minimumsnelheid)	m ³ /h		190
Luchtstroom (maximumsnelheid)	m ³ /h		400
Luchtstroom (intensieve of boostmodus)	m ³ /h		635
Max. luchtstroom (Q) (Q _{max})	m ³ /h		635
Gemeten luchtdruk op het beste-efficiëntiepunt	Pa		356
A-gewogen geluidsemissie (minimumsnelheid)	dB		36
A-gewogen geluidsemissie (maximumsnelheid)	dB		51
A-gewogen geluidsemissie in de intensieve of boostmodus	dB		63
Gemeten elektrisch opgenomen vermogen op het beste-efficiëntiepunt	W		93,0
Elektriciteitsverbruik in de uit-stand (P _o)	W		
Elektriciteitsverbruik in de stand-by-stand (P _s)	W		0,35
Nominaal vermogen van het verlichtingssysteem	W		6,0
Gemiddelde verlichting van het verlichtingssysteem op het kookoppervlak	lx		420
Tijdstoenamefactor			0,6