

Fiche relative aux hottes domestiques
selon règlement délégué (UE) N° 65/2014 et règlement (UE) N°66/2014

Miele			
Identification du modèle		DA 3598	
Consommation énergétique annuelle (AEC) ($AEC_{tr/min}$)	kWh par an		25,6
Classe d'efficacité énergétique			A++
Indice d'efficacité énergétique (EEI) ($EEI_{tr/min}$)			36,7
Efficacité de dynamique des fluides (FDE) ($FDE_{tr/min}$)			39,4
Classe d'efficacité de dynamique des fluides			
A (la plus grande efficacité) à G (la plus faible efficacité)			A
Efficacité lumineuse (LE) ($LE_{tr/min}$)	lx/W		55,6
Classe d'efficacité lumineuse			
A (la plus grande efficacité) à G (la plus faible efficacité)			A
Degré de séparation des graisses	%		82,8
Classe pour le degré de séparation des graisses			
A (la plus grande efficacité) à G (la plus faible efficacité)			C
Volume d'air optimal mesuré	m^3/h	358,1	
Débit d'air (vitesse minimale)	m^3/h	190	
Débit d'air (vitesse maximale)	m^3/h	400	
Débit d'air (niveau intensif ou rapide)	m^3/h	635	
Débit d'air max. (Q) (Q_{max})	m^3/h	635	
Pression d'air optimale mesurée	Pa	357	
Emissions sonores pondérées A (vitesse minimale)	dB	36	
Emissions sonores pondérées A (vitesse maximale)	dB	51	
Emissions sonores pondérées A (niveau intensif ou rapide)	dB	63	
Puissance d'entrée électrique optimale mesurée	W	90,0	
Puissance en mode OFF (P_o)	W		
Consommation énergétique pondérée en marche (P_s)	W	0,35	
Puissance nominale du système d'éclairage	W	9,0	
Intensité lumineuse moyenne du système d'éclairage sur la surface de cuisson	lx	500	
Facteur de prolongation		0,6	