

Fiche relative aux hottes domestiques
selon règlement délégué (UE) N° 65/2014 et règlement (UE) N°66/2014

Miele		DA 4298 W PURISTIC PLUS	
Identification du modèle			
Consommation énergétique annuelle (AEC) (AEC _{tr/min})	kWh par an		26,7
Classe d'efficacité énergétique			A++
Indice d'efficacité énergétique (EEI) (EEI _{tr/min})			36,2
Efficacité de dynamique des fluides (FDE) (FDE _{tr/min})			39,8
Classe d'efficacité de dynamique des fluides			A
A (la plus grande efficacité) à G (la plus faible efficacité)			
Efficacité lumineuse (LE) (LE _{tr/min})	lx/W		74,4
Classe d'efficacité lumineuse			A
A (la plus grande efficacité) à G (la plus faible efficacité)			
Degré de séparation des graisses	%		95,1
Classe pour le degré de séparation des graisses			A
A (la plus grande efficacité) à G (la plus faible efficacité)			
Volume d'air optimal mesuré	m ³ /h		387,1
Débit d'air (vitesse minimale)	m ³ /h		190
Débit d'air (vitesse maximale)	m ³ /h		390
Débit d'air (niveau intensif ou rapide)	m ³ /h		630
Débit d'air max. (Q) (Q _{max})	m ³ /h		630
Pression d'air optimale mesurée	Pa		359
Emissions sonores pondérées A (vitesse minimale)	dB		36
Emissions sonores pondérées A (vitesse maximale)	dB		52
Emissions sonores pondérées A (niveau intensif ou rapide)	dB		64
Puissance d'entrée électrique optimale mesurée	W		97,0
Puissance en mode OFF (P _o)	W		
Consommation énergétique pondérée en marche (P _s)	W		0,35
Puissance nominale du système d'éclairage	W		9,0
Intensité lumineuse moyenne du système d'éclairage sur la surface de cuisson	lx		670
Facteur de prolongation			0,6