

**Productkaart voor huishoudelijke afzuigkappen**  
 volgens gedelegeerde verordening (EU) Nr. 65/2014 en verordening (EU) Nr. 66/2014

Miele			
Identificatie van het model		DA 4298 W	
		PURISTIC PLUS	
Jaarlijks energieverbruik (AEC) ( $AEC_{omw/min}$ )	kWh/jaar	26,7	
Energie-efficiëntieklasse		A++	
Energie-efficiëntie-index (EEI) ( $EEI_{omw/min}$ )		36,2	
Hydrodynamische efficiëntie (FDE) ( $FDE_{omw/min}$ )		39,8	
Hydrodynamische-efficiëntieklasse A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)		A	
Verlichtingsefficiëntie (LE) ( $LE_{omw/min}$ )	lx/W	74,4	
Verlichtingsefficiëntieklasse A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)		A	
Vetfilteringsefficiëntie	%	95,1	
Vetfilteringsefficiëntieklasse A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)		A	
Gemeten luchtdebiet op het beste-efficiëntiepunt	$m^3/h$	387,1	
Luchtstroom (minimumsnelheid)	$m^3/h$	190	
Luchtstroom (maximumsnelheid)	$m^3/h$	390	
Luchtstroom (intensieve of boostmodus)	$m^3/h$	630	
Max. luchtstroom (Q) ( $Q_{max}$ )	$m^3/h$	630	
Gemeten luchtdruk op het beste-efficiëntiepunt	Pa	359	
A-gewogen geluidsemisatie (minimumsnelheid)	dB	36	
A-gewogen geluidsemisatie (maximumsnelheid)	dB	52	
A-gewogen geluidsemisatie in de intensieve of boostmodus	dB	64	
Gemeten elektrisch opgenomen vermogen op het beste-efficiëntiepunt	W	97,0	
Elektriciteitsverbruik in de uit-stand ( $P_o$ )	W		
Elektriciteitsverbruik in de stand-by-stand ( $P_s$ )	W	0,35	
Nominaal vermogen van het verlichtingssysteem	W	9,0	
Gemiddelde verlichting van het verlichtingssysteem op het kookoppervlak	lx	670	
Tijdstoenamefactor		0,6	