

Productkaart voor huishoudelijke afzuigkappen
 volgens gedelegeerde verordening (EU) Nr. 65/2014 en verordening (EU) Nr. 66/2014

Miele			
Identificatie van het model		DA 6698 W Purist. Ed.6000	
Jaarlijks energieverbruik (AEC) ($AEC_{omw/min}$)	kWh/jaar		24,6
Energie-efficiëntieklasse			A++
Energie-efficiëntie-index (EEI) ($EEI_{omw/min}$)			34,8
Hydrodynamische efficiëntie (FDE) ($FDE_{omw/min}$)			40,6
Hydrodynamische-efficiëntieklasse A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)			A
Verlichtingsefficiëntie (LE) ($LE_{omw/min}$)	lx/W		74,4
Verlichtingsefficiëntieklasse A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)			A
Vetfilteringsefficiëntie	%		95,1
Vetfilteringsefficiëntieklasse A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)			A
Gemeten luchtdebiet op het beste-efficiëntiepunt	m^3/h	365,1	
Luchtstroom (minimumsnelheid)	m^3/h	200	
Luchtstroom (maximumsnelheid)	m^3/h	400	
Luchtstroom (intensieve of boostmodus)	m^3/h	640	
Max. luchtstroom (Q) (Q_{max})	m^3/h	640	
Gemeten luchtdruk op het beste-efficiëntiepunt	Pa	369	
A-gewogen geluidsemissie (minimumsnelheid)	dB	36	
A-gewogen geluidsemissie (maximumsnelheid)	dB	52	
A-gewogen geluidsemissie in de intensieve of boostmodus	dB	63	
Gemeten elektrisch opgenomen vermogen op het beste-efficiëntiepunt	W	92,0	
Elektriciteitsverbruik in de uit-stand (P_o)	W		
Elektriciteitsverbruik in de stand-by-stand (P_s)	W	0,35	
Nominaal vermogen van het verlichtingssysteem	W	9,0	
Gemiddelde verlichting van het verlichtingssysteem op het kookoppervlak	lx	670	
Tijdstoenamefactor		0,5	