

**Fiche relative aux hottes domestiques**  
selon règlement délégué (UE) N° 65/2014 et règlement (UE) N°66/2014

Miele		DA 6698 W			
Identification du modèle		Purist. Ed.6000			
Consommation énergétique annuelle (AEC) (AEC <sub>tr/min</sub> )	kWh par an	24,6			
Classe d'efficacité énergétique		A++			
Indice d'efficacité énergétique (EEI) (EEI <sub>tr/min</sub> )		34,8			
Efficacité de dynamique des fluides (FDE) (FDE <sub>tr/min</sub> )		40,6			
Classe d'efficacité de dynamique des fluides A (la plus grande efficacité) à G (la plus faible efficacité)		A			
Efficacité lumineuse (LE) (LE <sub>tr/min</sub> )	lx/W	74,4			
Classe d'efficacité lumineuse A (la plus grande efficacité) à G (la plus faible efficacité)		A			
Degré de séparation des graisses	%	95,1			
Classe pour le degré de séparation des graisses A (la plus grande efficacité) à G (la plus faible efficacité)		A			
Volume d'air optimal mesuré	m <sup>3</sup> /h	365,1			
Débit d'air (vitesse minimale)	m <sup>3</sup> /h	200			
Débit d'air (vitesse maximale)	m <sup>3</sup> /h	400			
Débit d'air (niveau intensif ou rapide)	m <sup>3</sup> /h	640			
Débit d'air max. (Q) (Q <sub>max</sub> )	m <sup>3</sup> /h	640			
Pression d'air optimale mesurée	Pa	369			
Emissions sonores pondérées A (vitesse minimale)	dB	36			
Emissions sonores pondérées A (vitesse maximale)	dB	52			
Emissions sonores pondérées A (niveau intensif ou rapide)	dB	63			
Puissance d'entrée électrique optimale mesurée	W	92,0			
Puissance en mode OFF (P <sub>o</sub> )	W				
Consommation énergétique pondérée en marche (P <sub>s</sub> )	W	0,35			
Puissance nominale du système d'éclairage	W	9,0			
Intensité lumineuse moyenne du système d'éclairage sur la surface de cuisson	lx	670			
Facteur de prolongation		0,5			