

**Productkaart voor huishoudelijke afzuigkappen**  
 volgens gedelegeerde verordening (EU) Nr. 65/2014 en verordening (EU) Nr. 66/2014

Miele			
Identificatie van het model		DA 6698 W	
		Purist. Ed.6000	
Jaarlijks energieverbruik (AEC) (AEC <sub>omw/min</sub> )	kWh/jaar	24,6	
Energie-efficiëntieklasse		A++	
Energie-efficiëntie-index (EEI) (EEI <sub>omw/min</sub> )		34,8	
Hydrodynamische efficiëntie (FDE) (FDE <sub>omw/min</sub> )		40,6	
Hydrodynamische-efficiëntieklasse		A	
A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)		A	
Verlichtingsefficiëntie (LE) (LE <sub>omw/min</sub> )	lx/W	74,4	
Verlichtingsefficiëntieklasse		A	
A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)		A	
Vetfilteringsefficiëntie	%	95,1	
Vetfilteringsefficiëntieklasse		A	
A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)		A	
Gemeten luchtdebiet op het beste-efficiëntiepunt	m <sup>3</sup> /h	365,1	
Luchtstroom (minimumsnelheid)	m <sup>3</sup> /h	200	
Luchtstroom (maximumsnelheid)	m <sup>3</sup> /h	400	
Luchtstroom (intensieve of boostmodus)	m <sup>3</sup> /h	640	
Max. luchtstroom (Q) (Q <sub>max</sub> )	m <sup>3</sup> /h	640	
Gemeten luchtdruk op het beste-efficiëntiepunt	Pa	369	
A-gewogen geluidsemissie (minimumsnelheid)	dB	36	
A-gewogen geluidsemissie (maximumsnelheid)	dB	52	
A-gewogen geluidsemissie in de intensieve of boostmodus	dB	63	
Gemeten elektrisch opgenomen vermogen op het beste-efficiëntiepunt	W	92,0	
Elektriciteitsverbruik in de uit-stand (P <sub>o</sub> )	W		
Elektriciteitsverbruik in de stand-by-stand (P <sub>s</sub> )	W	0,35	
Nominaal vermogen van het verlichtingssysteem	W	9,0	
Gemiddelde verlichting van het verlichtingssysteem op het kookoppervlak	lx	670	
Tijdstoenamefactor		0,5	