

Fiche relative aux hottes domestiques
selon règlement délégué (UE) N° 65/2014 et règlement (UE) N°66/2014

Miele		DA 6698 D	
Identification du modèle		Purist. Ed.6000	
Consommation énergétique annuelle (AEC) (AEC _{tr/min})	kWh par an		32,1
Classe d'efficacité énergétique			A++
Indice d'efficacité énergétique (EEI) (EEI _{tr/min})			36,8
Efficacité de dynamique des fluides (FDE) (FDE _{tr/min})			40,6
Classe d'efficacité de dynamique des fluides			A
A (la plus grande efficacité) à G (la plus faible efficacité)			
Efficacité lumineuse (LE) (LE _{tr/min})	lx/W		68,3
Classe d'efficacité lumineuse			A
A (la plus grande efficacité) à G (la plus faible efficacité)			
Degré de séparation des graisses	%		95,1
Classe pour le degré de séparation des graisses			A
A (la plus grande efficacité) à G (la plus faible efficacité)			
Volume d'air optimal mesuré	m ³ /h		474,0
Débit d'air (vitesse minimale)	m ³ /h		200
Débit d'air (vitesse maximale)	m ³ /h		450
Débit d'air (niveau intensif ou rapide)	m ³ /h		730
Débit d'air max. (Q) (Q _{max})	m ³ /h		730
Pression d'air optimale mesurée	Pa		367
Emissions sonores pondérées A (vitesse minimale)	dB		35
Emissions sonores pondérées A (vitesse maximale)	dB		53
Emissions sonores pondérées A (niveau intensif ou rapide)	dB		65
Puissance d'entrée électrique optimale mesurée	W		119,0
Puissance en mode OFF (P _o)	W		
Consommation énergétique pondérée en marche (P _s)	W		0,35
Puissance nominale du système d'éclairage	W		12,0
Intensité lumineuse moyenne du système d'éclairage sur la surface de cuisson	lx		820
Facteur de prolongation			0,5