

**Fiche relative aux hottes domestiques**  
selon règlement délégué (UE) N° 65/2014 et règlement (UE) N°66/2014

Miele			
Identification du modèle		DA 6708 D	AURA ED. 6000
Consommation énergétique annuelle (AEC) (AEC <sub>tr/min</sub> )	kWh par an	80,6	
Classe d'efficacité énergétique		C	
Indice d'efficacité énergétique (EEI) (EEI <sub>tr/min</sub> )		83,3	
Efficacité de dynamique des fluides (FDE) (FDE <sub>tr/min</sub> )		15,4	
Classe d'efficacité de dynamique des fluides		D	
A (la plus grande efficacité) à G (la plus faible efficacité)			
Efficacité lumineuse (LE) (LE <sub>tr/min</sub> )	lx/W	60,0	
Classe d'efficacité lumineuse		A	
A (la plus grande efficacité) à G (la plus faible efficacité)			
Degré de séparation des graisses	%	91,2	
Classe pour le degré de séparation des graisses		B	
A (la plus grande efficacité) à G (la plus faible efficacité)			
Volume d'air optimal mesuré	m <sup>3</sup> /h	348,7	
Débit d'air (vitesse minimale)	m <sup>3</sup> /h	250	
Débit d'air (vitesse maximale)	m <sup>3</sup> /h	470	
Débit d'air (niveau intensif ou rapide)	m <sup>3</sup> /h	620	
Débit d'air max. (Q) (Q <sub>max</sub> )	m <sup>3</sup> /h	620	
Pression d'air optimale mesurée	Pa	216	
Emissions sonores pondérées A (vitesse minimale)	dB	54	
Emissions sonores pondérées A (vitesse maximale)	dB	67	
Emissions sonores pondérées A (niveau intensif ou rapide)	dB	74	
Puissance d'entrée électrique optimale mesurée	W	136,0	
Puissance en mode OFF (P <sub>o</sub> )	W		
Consommation énergétique pondérée en marche (P <sub>s</sub> )	W	0,35	
Puissance nominale du système d'éclairage	W	12,0	
Intensité lumineuse moyenne du système d'éclairage sur la surface de cuisson	lx	720	
Facteur de prolongation		1,4	