

Geräteinformationen für Einbau-Kaffeefullautomaten

Miele			
Modellname/-kennzeichen		CM 7550 Brillantweiß	
Bauform			
Standgerät		•	
Unterbaugerät		-	
Einbaugerät		-	
Türanschlag links/rechts		/	
Abmessungen			
Geräteabmessungen	Höhe	cm	39,7
	Breite	cm	31,1
	Tiefe	cm	44,5
Nischenmaße für Einbau	Höhe	cm	
	Breite	cm	
	Tiefe	cm	
Gerätetiefe bei geöffneter Tür		cm	
Ausstattung			
Festwasseranschluss/Frischwasserbehälter		- / •	
Frischwasserbehälter	l	2,2	
Nespresso-System/Bohnenmahlwerk		- / •	
Kapselmagazin	Stk	-	
Bohnenbehälter	g	500	
Nettogewicht	kg	13,7	
Elektrischer Anschluss			
Spannung	V	220-240	
Anschlusswert	W	1.450	
Absicherung	A	10	
Funkentstört		•	
Netzurückwirkungsfrei		•	
Name und Postanschrift des Anbieters	Miele & Cie. KG, Postfach, 33325 Gütersloh		
Erklärungen:			
• Ja, vorhanden			
Hinweis: Stand der Tabelle 07/05. Weiterentwicklung vorbehalten.			