

Geräteinformationen für Kaffeevollautomaten

Miele			
Modellname/-kennzeichen		CM 7550 CoffeePassion	
Bauform			
Standgerät			●
Unterbaugerät			-
Einbaugerät			-
Türanschlag links/rechts			- / -
Abmessungen			
Geräteabmessungen	Höhe	cm	39,7
	Breite	cm	31,1
	Tiefe	cm	44,5
Nischenmaße für Einbau	Höhe	cm	
	Breite	cm	
	Tiefe	cm	
Gerätetiefe bei geöffneter Tür		cm	
Ausstattung			
Festwasseranschluss/Frischwasserbehälter			- / ●
Frischwasserbehälter	l		2,2
Nettogewicht	kg		13,7
Elektrischer Anschluss			
Spannung	V		220-240
Anschlusswert	W		1.450
Absicherung	A		10
Funkentstört			●
Netzurückwirkungsfrei			●
Name und Postanschrift des Anbieters	Miele & Cie. KG, Postfach, 33325 Gütersloh		
Erklärungen:			
<ul style="list-style-type: none"> • Ja, vorhanden 			
Hinweis: Stand der Tabelle 07/05. Weiterentwicklung vorbehalten.			