

## Geräteinformationen für Einbau-Kaffeefullautomaten

Miele			
Modellname/-kennzeichen		CM 7550 Obsidianschwarz	
<b>Bauform</b>			
Standgerät			•
Unterbaugerät			-
Einbaugerät			-
Türanschlag links/rechts			/
<b>Abmessungen</b>			
Geräteabmessungen	Höhe	cm	39,7
	Breite	cm	31,1
	Tiefe	cm	44,5
Nischenmaße für Einbau	Höhe	cm	
	Breite	cm	
	Tiefe	cm	
Gerätetiefe bei geöffneter Tür		cm	
<b>Ausstattung</b>			
Festwasseranschluss/Frischwasserbehälter			- / •
Frischwasserbehälter	l		2,2
Nespresso-System/Bohnenmahlwerk			- / •
Kapselmagazin	Stk		-
Bohnenbehälter	g		500
Nettogewicht	kg		13,7
<b>Elektrischer Anschluss</b>			
Spannung	V		220-240
Anschlusswert	W		1.450
Absicherung	A		10
Funkentstört			•
Netzurückwirkungsfrei			•
Name und Postanschrift des Anbieters	Miele & Cie. KG, Postfach, 33325 Gütersloh		
<b>Erklärungen:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ja, vorhanden</li> </ul>			
Hinweis: Stand der Tabelle 07/05. Weiterentwicklung vorbehalten.			