

Productinformatieblad

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2019/2014

Naam van de leverancier of het handelsmerk		Miele			
Adres van de leverancier		Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, DE			
Typeaanduiding		WCR890WPS PWash2.0&TDosXL WiFi			
Algemene productparameters					
Parameter	Waarde		Parameter	Waarde	
Nominale capaciteit (kg)	9.0		Afmetingen in cm	Hoogte	85
				Breedte	60
				Diepte	64
EEI _w	51.8		Energie-efficiëntieklasse	A	
Wasefficiëntie-index	1.04		Spoeldoeltreffendheid (g/kg)	4.0	
Energieverbruik in kWh per cyclus, gebaseerd op het programma „eco 40-60”. Het werkelijke energieverbruik hangt af van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt.	0.493		Waterverbruik in liters per cyclus, gebaseerd op het programma „eco 40-60”. Het werkelijke waterverbruik hangt af van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt en van de hardheid van het water.	48	
Maximumtemperatuur in het behandelde wasgoed (°C)	Nominale capaciteit	42	Resterend vochtgehalte (%)	Nominale capaciteit	42
	Helft	31		Helft	44
	Kwart	25		Kwart	46
Centrifugesnelheid (rpm)	Nominale capaciteit	1600	Centrifuge-efficiëntieklasse	A	
	Helft	1600			
	Kwart	1600			
Programmaduur (u:min)	Nominale capaciteit	3:19	Ontwerptype	Vrijstaand	
	Helft	2:39			
	Kwart	2:29			
Emissie van akoestisch luchtgeluid tijdens de centrifugefase van de wascyclus „eco 40-60” bij nominale wascapaciteit (dB(A) re 1 pW)	68		Emissieklasse voor akoestisch luchtgeluid van de centrifugefase van het programma „eco 40-60” bij nominale wascapaciteit	A	
Uitstand (W)	0.30		Stand-bystand (W)	-	
Startvertraging (W) (indien van toepassing)	2.40		Netwerkgebonden stand-by (W) (indien van toepassing)	0.70	
Minimumduur van de door de leverancier geboden garantie		24 maanden			
Dit product is zo ontworpen dat er zilverionen vrijkomen tijdens de wascyclus		neen			
Aanvullende informatie					

Link naar de website van de leverancier met de informatie zoals bedoeld in punt 9 van bijlage II bij Verordening (EU) 2019/2023 van de Commissie <https://www.miele.com/>