

Productkaart voor huishoudelijke wasmachines

volgens gedelegeerde verordening (EU) Nr. 1061/2010

Miele		WWR860WPS	
Identificatie van het model		PWash2.0&TDosXL&V	
Nominale capaciteit ¹	kg		9,0
Energie-efficiëntieklasse			A+++
A+++ (meest efficiënt) tot D (minst efficiënt)			
Jaarlijks energieverbruik (AE _c) ²	kWh/jaar		130
Energieverbruik standaard katoenprogramma 60°C (volledige lading)	kWh		0,74
Energieverbruik standaard katoenprogramma 60°C (gedeeltelijke lading)	kWh		0,55
Energieverbruik standaard katoenprogramma 40°C (gedeeltelijke lading)	kWh		0,35
Gewogen energieverbruik in uitstand (P _o)	W		0,30
Gewogen energieverbruik in sluimerstand (P _i)	W		0,30
Gewogen jaarlijks waterverbruik (AW _c) ³	liter/jaar		11.000
Centrifuge-efficiëntieklasse			A
A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)			
Maximale centrifugesnelheid ⁴	1/min		1.600
Resterend vochtgehalte ⁴	%		44
Standaardprogramma waarop de informatie op het etiket en de productkaart betrekking heeft ⁵		Katoen	
Programmatijd standaardprogramma		60/40 met pijl	
"Katoen 60°C" (volledige lading)	min		179
"Katoen 60°C" (gedeeltelijke lading)	min		179
"Katoen 40°C" (gedeeltelijke lading)	min		179
Duur van de sluimerstand (T _i) ⁶	min		15
Geluidsemmissie via de lucht			
Wassen ⁷	re 1 pW		46
Centrifugeren ⁷	re 1 pW		72
Inbouwapparaat			-

Bij dit product komen geen zilverionen vrij tijdens de wascyclus.

● Ja, aanwezig

¹ in kg katoen voor het standaard katoenprogramma op 60 °C of het katoenprogramma op 40 °C (beide bij volledige lading), indien deze waarde lager is

² Gebaseerd op 220 standaard wascycli voor de katoenprogramma's op 60 °C en 40 °C bij volledige en gedeeltelijke lading, en het verbruik in de energiebesparende standen. Het werkelijke verbruik wordt bepaald door de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt.

³ Gebaseerd op 220 standaard wascycli voor de katoenprogramma's op 60 °C en 40 °C bij volledige en gedeeltelijke lading. Het werkelijke waterverbruik wordt bepaald door de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt.

⁴ Voor het standaard katoenprogramma op 60 °C bij volledige lading of het standaard katoenprogramma op 40 °C bij gedeeltelijke lading, indien deze waarde lager is, en het resterend vochtgehalte voor het standaard katoenprogramma op 60 °C bij volledige lading of het standaard katoenprogramma op 40 °C bij gedeeltelijke lading, indien deze waarde hoger is.

⁵ Deze programma's zijn geschikt voor het wassen van normaal bevuild katoenen wasgoed en het meest efficiënt wat het gecombineerd energie- en waterverbruik betreft.

⁶ indien de huishoudelijke wasmachine is uitgerust met een stroombeheerfunctie

⁷ bij het standaard katoenprogramma op 60 °C bij volledige lading