

Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2014

| Name oder Handelsmarke des Lieferanten | | Miele | | | |
|---|---------------------------|---|--|---------------------------|----|
| Anschrift des Lieferanten | | Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, DE | | | |
| Modellkennung | | PWM 507 [EL DP] | | | |
| Allgemeine Produktparameter | | | | | |
| Parameter | Wert | | Parameter | Wert | |
| Nennkapazität (kg) | 7.0 | | Abmessungen in cm | Höhe | 85 |
| | | | | Breite | 61 |
| | | | | Tiefe | 71 |
| EEI _w | 51.9 | | Energieeffizienzklasse | A | |
| Wascheffizienzindex | 1.04 | | Spülwirkung (g/kg) | 4.0 | |
| Energieverbrauch in kWh pro Betriebszyklus im Programm „eco 40-60“. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab. | 0.447 | | Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus im Programm „eco 40-60“. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab. | 37 | |
| Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien (°C) | Nennkapazität | 34 | Restfeuchte (%) | Nennkapazität | 44 |
| | halbe Nennkapazität | 31 | | halbe Nennkapazität | 44 |
| | Viertel der Nennkapazität | 24 | | Viertel der Nennkapazität | 44 |
| Schleuderdrehzahl (U/min) | Nennkapazität | 1600 | Schleudereffizienzklasse | A | |
| | halbe Nennkapazität | 1600 | | | |
| | Viertel der Nennkapazität | 1600 | | | |
| Programmdauer (h:min) | Nennkapazität | 3:19 h:min | Bauart | Standgerät | |
| | halbe Nennkapazität | 2:39 h:min | | | |
| | Viertel der Nennkapazität | 2:39 h:min | | | |
| Luftschallemissionen während des Schleudergangs im Waschzyklus des Programms „eco 40-60“ bei Nennkapazität (Waschen) (dB(A) re 1 pW) | 72 | | Luftschallemissionsklasse für den Schleudergang des Programms „eco 40-60“ bei Nennkapazität (Waschen) | A | |
| Aus-Zustand (W) | 0.40 | | Bereitschaftszustand (W) | - | |
| Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend) | - | | vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend) | 0.80 | |
| Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie | | | 12 Monate | | |
| Dieses Produkt ist so konzipiert, dass es während des Waschzyklus Silberionen freisetzt | | | nein | | |
| Weitere Angaben | | | | | |

Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 9 der Verordnung (EU) 2019/2023 der Kommission zu finden sind <https://www.miele.com/>